

塗装ブース廃塗料 回収装置

遠心分離機 SC型

1. 全自動でラクラク！

手回収の工数を削減できます。

2. 消耗品ナシ！

濾布、バッグフィルタなどを使いません。

3. 塗料カスは 固形状で回収！

手回収スラッジより含水率が低下しますので
①スラッジの減容化 ②産廃処理費の削減
ができます。



大小さまざまな塗装ブースで、ご採用いただいております。

自動車メーカー：A社様

上塗りブース
SC200Z型 2台



上塗りブース
SC100Z型 1台



中塗りブース
SC200Z型 2台



中塗りブース
SC100Z型 1台



自動車メーカー：B社様

上塗りブース
SC200Z型 2台




中塗りブース
SC200Z型 1台



バンパー塗装ブース
SC200Z型 1台



フロー例



* 遠心分離機供給ポンプは、循環水ピットと廃塗料の状況によって、水中型、陸上型、フロート型から選定します。

型式選定の目安

型式	オーバースプレー量 (kg/日)	処理流量 (L/min)
SC60Z	60	50
SC100Z	100	80
SC200Z	150	120

〔条件〕稼働時間:24時間/日、ろ過運転サイクル:30分毎

* 遠心分離機 SC型の仕様詳細については、専用カタログをご覧ください。

【 廃塗料の不粘着化処理について 】



遠心分離機により効率良く廃塗料の回収を行なうためには、循環水に薬品を添加して廃塗料を不粘着化処理する必要があります。

* 塗料の不粘着化ビーカーテスト
〔薬品投入直後〕 〔薬品投入5分後〕



株式会社 **アメロイド日本サービス社**

本社 〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町1-6-12
TEL 045-681-5968 FAX 045-681-5999
e-mail: info@ameroid.co.jp

名古屋 〒476-0002 愛知県東海市寝覚 296
TEL 052-601-5625 FAX 052-601-5822

神戸 〒675-0104 兵庫県加古川市平岡町土山753-23
TEL 079-427-1361 FAX 079-427-1368

福岡 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵2-8-10
TEL 092-482-2645 FAX 092-482-2647